



サイエンス

装 置 名	マイクロバブルトルネード入浴装置
形式の呼び	SMB-JT300

■電源部仕様	
規格入力電圧	AC100V
入力側の定格容量	300VA
定格周波数	50Hz/60Hz
直流定格電圧	DC48V
出力最大電流	7A
過電流保護	7.4A以上
過電圧保護	57.6～80.0V

■ノズル部仕様	
吐出ノズル	マイクロバブル及びエアレスジェット機能付き 1式(清掃可能)
吸入ノズル	1式(清掃可能)
噴流延長ホース	約1m

■ポンプ部仕様	
吐出量	約18リットル/分
ポンプ	DCブラシレスモータ
消費電流	4.5A
水温管理	0～50℃
保護装置	温度保護、ヒューズ、ポンプブロック、空運転保護、電流制限
ポンプ電源ケーブル	5m
リモコンケーブル	5m

■リモコン部仕様	
表示素子	LED
表示内容	運転残り時間表示(15分間)
操作スイッチ	ON/OFF
ケーブル	5m

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。



株式会社 サイエンス

■本社・大阪ショールーム
〒532-0011
大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー南館10F
TEL. 06-6307-2400(代表) FAX. 06-6307-2444
<http://i-feel-science.com/>

■事業所・関連施設
東京支店・東京ショールーム:
〒102-0081
東京都千代田区四番町5番地3 サイエンスプラザ1F
TEL. 03-5357-1515(代表) FAX. 03-5357-1518

名古屋支店・名古屋ショールーム:
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦3丁目24番17号 日本生命栄町ビル6階
TEL. 052-228-6296(代表) FAX. 052-228-6299

札幌支店:
〒001-0029
札幌市北区北二十九条西13丁目1-1 松明ビル3F
TEL. 011-788-4193(代表) FAX. 011-788-5193

九州支店:
〒814-0171
福岡県福岡市早良区野芥7丁目17-18
TEL. 092-517-6224(代表) FAX. 092-516-7948

■ 販売代理店

商品開発研究所:
〒533-0033
大阪市東淀川区東中島1-14-23 成光ビル1F
TEL. 06-6307-2367(代表) FAX. 06-6307-2444

HDC神戸ショールーム:
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-2-2-3F コンフォートハウスプラザ内
TEL. 078-366-2697(代表) FAX. 077-368-2698

株式会社サイエンスライフデザインホーム 1級建築士事務所:
〒673-0512
兵庫県三木市志染町井上149番2
TEL. 0794-88-6519(代表) FAX. 0794-88-6520


工場:
新潟・長崎・京都



株式会社サイエンス インテリアキャラクター
垣内りか



サイエンス



LIVING with BEAUTIFUL WATER

カラダもココロも
満たされる

：マイクロバブル：


トルネード
サイエンス

わが家のお風呂がエステになった。

時間に追われる私にとって、お風呂でのひとときが大切な癒しの時間。
真っ白い泡に包みこまれるシアワセな時間にカラダもココロも大満足。
マイクロバブルで、わが家のお風呂が気持ちまでほぐしてくれる
くつろぎと癒しのエステ空間になりました。

洗浄力 マイクロバブルのチカラ


水と空気のできた0.003ミリの超微細な気泡が、肌のすみずみまで汚れや毛穴の奥の老廃物などを浮き上がらせるほか、気になるニオイの元も洗い流します。




【概念イラスト】

温浴 温まり方が違います。

身体中の毛穴に入り込んだ超微細な気泡がほどよく刺激し、
身体の内から温まります。
湯冷めしにくく、毎日温泉に入ったような気分が味わえます。




マイクロバブルを発生させたお湯(38℃)に5分間の入浴した後、15分後に赤外線サーモグラフィで体表温度を撮影。



ゆらぎ浴 全身にやさしい水流を

水の流れが全身に心地よく、快適な
「ゆらぎりラクゼーション」を実現。

特殊ノズルによって、水流が自らスクリー状に回転しながら浴槽の壁面にあたり、浴槽内のお湯全体に心地よく優しい対流をおこします。
一般のジェットバスと違い空気を含まないため、音も静かでゆったりとリラックスしてゆらぎ浴をお楽しみいただけます。



【対流イメージ】

スポットケア 気になる部分に水流を

専用の特殊ホースノズルを使用して、身体の内なる部分に直接トルネードジェットをあてることが可能です。ピンポイントにあてること、しっかりとした水流が楽しめます。

※実用新案登録 第3148050号

