

ウルトラファインバブル 次世代型洗浄機

MIRABLE T-PROFESSIONAL

1億6,000万個超え
ウルトラ
ファインバブル※
0.1μmの微細ミスト技術



MIRABLE TECHNOLOGY

史上最強の
プロ級の
高圧洗浄機

水圧3.5MPaの強力洗浄



THE HYDRO CLEANER 2.0

※ウルトラファインバブル：直径1μm未満の泡の事(ISOで定められた国際標準規格)で、
マイクロバブルよりさらに小さく、非常にすぐれた洗浄力を持つ。

大切なものは優しく、しっかりと洗浄。
新たな洗浄体験を

家の中や外、持ち運べるからさまざまなアウトドアシーンにも



クルマ



ガーデニング



窓ガラス・網戸



ベランダ・デッキ



運動着



シューズ



換気扇



エアコンフィルター


収納・給水・移動が一体化
シンプルで使いやすいバケツ感ゼロの洗練デザイン。



製品仕様

商品名	MIRABLE AQUA BLAST
型番	FBHPM-AQB-GWSC
本体寸法	W330xD330xH290 mm
重量	4.2 kg
材質	本体：ポリプロピレン・ABS 樹脂、ホース：ポリエチレン・ナイロン・PVC、延長ノズル：ナイロン樹脂、ガン部：ポリプロピレン
最大許容圧力	3.5 MPa
充電時間 ※目安	約 8 時間
連続使用時間 (満充電時)	約 20~70 分間 ※設定モードや使用環境によって異なります。
バッテリーパック	リチウムイオン充電電池
バッテリー容量 / 電圧	24000mAh(4000mAhx6) / 21.6V
バッテリー 定格入力	5V / 3 A
消費電力	定格 300 W、最大 400 W
水流切替	4種類 (0°モード、20°モード、40°モード、ミラブルモード)
充電用 USB ケーブルの長さ	30 cm
ホース長さ	3 m
バケツの容量	12 L
ウルトラファインバブル数	ミラブルモード：1 億 6000 万個 /mL
原産国	中国

ミスト水流の UFB 測定



■販売元

Science 株式会社 サイエンス

TEL.06-6307-2400 FAX.06-6307-2444
〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F
<https://i-feel-science.com>

商品の詳細情報はHPをご覧ください。



T-PROFESSIONAL × Science

MIRABLE
AQUABLAST

過去に無かった全く新しい洗浄技術。
次世代型洗浄機。

約1億6000万個
以上の
ウルトラファイン
バブルの洗浄力



その“汚れ”、根こそぎ落とす 高压洗浄 × ウルトラファインバブルの新常識。



Ultra Fine Bubble
 ウルトラ
 ファインバブル
 で汚れの“根”から
 浮かせて除去

01 ミラブル技術による0.1μm未満の超微細バブルが目に見えない汚れや油分まで浸透し、浮かせて落とす。



Powerful
 最大3.5MPa
 の水压で
 頑固汚れを一掃

02 プロ仕様のパワー。車の泥やベランダのコケ、浴室の水垢まで、一気に吹き飛ばす。



No code
 &
 No cable
 コンセント・電源
 接続不要

03 バッテリー式でどこでも自由に。屋外・浴室・玄関…使いたい場所へ持ち運びOK。キャスター付きだから移動も楽々。45℃までのお湯も使用可能。




Compact & Instant
 コンパクト収納
 一瞬でスタンバイ

04 バケツ型ユニットに本体+ホース+アクセサリをすべて収納可能。省スペースで見た目もスマート。コンパクトに折りたたみ可能。



Intelligence
 Mode Panel
 インテリジェンス
 モードパネル

05 4段階の出力調整が可能な「インテリジェンスモードパネル」を搭載。用途や汚れの種類に合わせて最適な出力を簡単に選択できます。



4 in 1 multi nozzle
 ワンタッチ
 で切替可能な
 4種の水flowモード


06 ミラブルモードでは油汚れやガーデニングなど用途に応じて水流を使い分けいただけます。

プロの洗浄力 × ミラブル技術で 家中ピュアクリーンへ

実証
 1
 ウル
 ファ
 イン
 バ
 ブ
 ル
 増大




実証
 2
 洗
 浄
 す
 る
 だ
 け
 で
 消
 臭
 効
 果



〈試験方法〉

- ・サンプル作成方法
綿100%布及びカーペット片を使用。サンプルを濡れた状態で温度24℃、直射日光の当たらない大気解放下で24時間放置し、乾燥させる。
- ・洗浄試験方法
アクアブラストミラブルモードにて30秒間洗浄。洗浄前後のサンプルをジップロックに入れ、ポータブルニオイセンサーMinにて測定・評価した。
- ・測定装置
新コスモス電機社製 ポータブルニオイセンサーMin

実証
 3
 ミ
 ラ
 ブ
 ル
 技
 術
 で
 除
 菌
 洗
 浄



アクアブラストミラブルモードにて30秒間洗浄。洗浄前後のサンプル表面をATPふき取り試験※によって表面の清潔度を測定・評価した。
 ※ATPふき取り試験(A3法)は、洗浄・清掃した箇所の洗浄・清掃評価を、その場で数値化する方法。
 微生物由来と有機物汚れ由来の汚れの合計の測定値になります。